



■ バッグに入れたまま本体を使用することができます。

◇ パワースマイル専用キャリーバッグ	
140030864	¥22,000

- 型式:1Z066-00 ● 材質:ナイロン製
- 寸法:W310×D220×H270mm ● 質量:約670g



■ 先端がシリコンで出来ている吸引オリーブです。2種類の先端部が入っています。

届出番号:11B1X00009000004

◇ パワースマイル用オリーブ管キット	一般
140030254	¥2,700

- セット内容:4×8ホース(1m)×1・接続コネクタ×1
- L型コネクタ×1・オリーブ(極小・玉)各1個
- 使用機種:旧型パワースマイル(KS-700)・スマイルケア

足踏式・手動式吸引器 電気を必要としない吸引器です。災害用、また電動吸引器の予備機として



■ 足踏み式ですので、高効率で吸引できます。

承認番号:21900BZX01317000

■ 足踏式吸引器QQ	管理
140030036	¥14,000

- 型式:KFS-400 ● 真空到達圧力:-60kPa
- 最大吸引流量:60L/分 ● 吸引瓶容量:400mL
- 寸法:W230×D98×H115mm ● 質量:約800g
- 付属品:吸引チューブ2m・お試用カテーテル・収納ケース



■ 吸引は、バルブ球を圧迫するだけで容易に行えます。

承認番号:21900BZX00660000

■ 手動式吸引器スマイルバッグ	管理
400010290	¥3,500

- 型式:ID-1411 ● 最大吸引圧力:-25kPa
- 吸引瓶容量:56mL (PVC)
- 材質:シリコン(バルブ球・吸引チューブ)
- 本体寸法:φ53×H150mm ● 質量:約80g
- 付属品:吸引カテーテル(長さ50cm) ※シリコン製

停電・災害時のミニ知識

Q. 停電時に吸引器や吸入器を使いたいのですが、どんな方法がありますか？

A. 自動車のバッテリーからの電気を利用する「インバータ」と、主にガソリンを利用した「発電機」を使用する方法が考えられます。

機種選定にあたっては下記をご参考になしてください。

定格出力: 吸引器、吸入器の消費電力 (VA) に対して3倍以上

出力波形: 正弦波

※発電機、インバータ付属の取扱説明書をご覧になり、各自の責任においてご使用ください。

